



HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Beställningsdata

Ordernummer	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	63 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	8
FästhålsØ	40 mm
Antal vändskärsplattor	16
Serie	HELISLOT
maximalt inskärsdjup $a_{e max}$	53 mm

Skär-Ø D _c	200 mm
Slitsbredd a _p	20 mm
tillverkarens beteckning	FDN D200-20-40-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------