

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Antal vändskärsplattor	12
FästhålsØ	40 mm
Serie	HELISLOT
Slitsbredd $a_p$	16 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	6
Skär-Ø $D_c$	125 mm

totallängd $L_{tot}$	20 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	33 mm
tillverkarens beteckning	SDN D125-16-40-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------