

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	26 mm
Skär-Ø D_c	200 mm
Serie	HELISLOT
FästhålsØ	50 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e max}$	59 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	8

Slitsbredd a _p	20 mm
Antal vändskärsplattor	16
tillverkarens beteckning	SDN D200-20-50-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------