



## HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 160/7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Artikelklass	19D

### Beskrivning

#### Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

#### Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Teknisk beskrivning

Serie	HELISLOT
Antal vändskärsplattor	14
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	7
totallängd $L_{\text{tot}}$	20 mm
Slitsbredd $a_p$	16 mm
Skär-Ø $D_c$	160 mm

FästhålsØ	40 mm
maximalt inskärtdjup $a_{e \max}$	50,5 mm
tillverkarens beteckning	SDN D160-16-40-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------