



HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 100/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Antal vändskärsplattor	12
totallängd L_{tot}	40 mm
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D_c	100 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	6
Kraglängd L_1	25 mm

maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	26 mm
FästhålsØ	27 mm
Slitsbredd a_p	12 mm
tillverkarens beteckning	FDN D100-12-27-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------