



HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

effektivt antal skär Z_{eff}	5
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal vändskärsplattor	10
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D_c	80 mm
FästhålsØ	22 mm

Kraglängd L_1	27 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	22,5 mm
Slitsbredd a_p	12 mm
tillverkarens beteckning	FDN D080-12-22-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------