

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	80 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	20 mm
Serie	HELISLOT
totallängd $L_{\text{tot}}$	16 mm
Antal vändskärsplattor	10
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	5

FästhålsØ	27 mm
Slitsbredd a <sub>p</sub>	12 mm
tillverkarens beteckning	SDN D080-12-27-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------