

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

effektivt antal skär Z_{eff}	6
maximalt inskär djup $a_{\text{e max}}$	25 mm
Antal vändskärsplattor	12
Skär-Ø D_c	100 mm
FästhålsØ	32 mm
totallängd L_{tot}	16 mm

Serie	HELISLOT
Slitsbredd a_p	12 mm
tillverkarens beteckning	SDN D100-12-32-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------