

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 160/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	51 mm
Skär-Ø D_c	160 mm
FästhålsØ	40 mm
totallängd L_{tot}	16 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	9
Antal vändskärsplattor	18

Serie	HELISLOT
Slitsbredd a_p	12 mm
tillverkarens beteckning	SDN D160-12-40-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------