

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 16 mm, Ø D: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218569 125
GTIN	4045197530660
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Observera:

För att få en plan spårbotten bör du använda neutrala och vänster- och högervändskärsplattor, varvid den neutrala plattan monteras på den mittre plattsätessraden.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Spänn diameter d_1	70 mm
----------------------	-------

FästhålsØ	40 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	SNHX
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	23,7 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Skär-Ø D_c	125 mm
Antal vändskärspaltor	12
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skruvsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219983
Vändskärsskruvsats 10 delar	219984
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP