

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, Ø D: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218567 160
GTIN	4045197530523
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Spänn diameter $d_1$	70 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	41,2 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	8
Fästhåls $\varnothing$	40 mm

Skär-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Passande vändskär	SNHX
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
Antal vändskärspaltor	16
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skruvsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219984
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2