

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 8 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218565 80
GTIN	4045197530257
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

Reservdel:

Nr 219978 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

Skär- $\varnothing D_c$	80 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	20 mm
Spänn diameter d_1	40 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm

Passande vändskär	SNHX
totallängd L_{tot}	50 mm
Kraglängd L_1	15 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Antal vändskärsplattor	8
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 12045
Skrivsats för vändskär	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219978