

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, Ø D: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218567 63
GTIN	4045197530486
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219984 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SNHX
total längd L_{tot}	50 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	10,5 mm
Kraglängd L_1	15 mm

Spänn diameter d_1	40 mm
FästhålsØ	22 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Skär-Ø D_c	63 mm
Antal vändskärsplattor	6
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skrivsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219984