

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 14 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218568 80
GTIN	4045197530592
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

Reservdel:

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Observera:

För att få en plan spårbotten bör du använda neutrala och vänster- och högervändskärsplattor, varvid den neutrala plattan monteras på den mittersta plattsättesraden.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	80 mm
Passande vändskär	SNHX

FästhålsØ	22 mm
Spänn diameter d_1	40 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
maximalt inskär djup $a_{e max}$	20 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Kraglängd L_1	15 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1205
Skruvsats för vändskär	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219983
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2