

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 8 mm, Ø D: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218565 100
GTIN	4045197530264
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219978 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

effektivt antal skär Z_{eff}	5
Passande vändskär	SNHX
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	24,2 mm
Spänn diameter d_1	48 mm

Skär-Ø D _c	100 mm
FästhålsØ	27 mm
totallängd L _{tot}	50 mm
Antal vändskärspaltor	10
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 12045
Skruvsats för vändskär	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219978
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP