

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 10 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218566 80
GTIN	4045197530370
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP15**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SNHX
effektivt antal skär Z_{eff}	4
FästhålsØ	22 mm
Kraglängd L_1	15 mm

maximalt inskär djup $a_{e\ max}$	20 mm
total längd L_{tot}	50 mm
Skär- \varnothing D_c	80 mm
Spänn diameter d_1	40 mm
Antal vändskärspaltor	8
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1205
Skrivsats för vändskär	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219983