

Garant**Momentmejslar, fast förinställda, inställt vridmoment: 1,2Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	211750 1,2
GTIN	4045197552389
Artikelklass	21B

Beskrivning**Utförande:**

Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

Funktion:

När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut **hörbart och kännbart**. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

Tillsammans med **1/4 tum bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, t.ex. **Torx Plus®-bits** nr **674252**. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Levereras **utan** bits.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

klingslängd	50 mm
mät noggrannhet vridmoment	±15 %
inställt vridmoment	1,2 Nm
Bitshållare	F 6,3
Bitshållare	D 6,3
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	Nm
totallängd L	107 mm
Utlösningssprincip	mekanisk långvägsutlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssvärdets justerbarhet	inte justerbar
Inställning av utlösningssvärdet	förinställd
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Feedback	utlösande
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentskrivdragare

Tillbehör

"TQ Station" – förvaringsstation för momentskrivdragare	659964
---	--------