


Garant**SNHX 1102 neutral, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,1 mm
Typ	ALU
Fasbredd	0,1 mm
Sort	HU7710
skärtjocklek E	2,38 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1102
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	2,3 mm
För spårbredd a_p	4 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning