

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218567 80
GTIN	4045197530493
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219984 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

maximalt inskär djup $a_{e \max}$	20 mm
Passande vändskär	SNHX
total längd L_{tot}	50 mm
Kraglängd L_1	15 mm

FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	80 mm
Spänn diameter d ₁	40 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	4
Antal vändskärsplattor	8
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skrivsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219984
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2