

**Garant****SNHX 1102 neutral, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,08 mm
Typ	ST900
Fasbredd	0,15 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	2,38 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1102
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	2,3 mm
För spårbredd $a_p$	4 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning