

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 8 mm, Ø D: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218565 63
GTIN	4045197530745
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Spänn diameter $d_1$	40 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	3
total längd $L_{\text{tot}}$	50 mm
Passande vändskär	SNHX

Kraglängd $L_1$	15 mm
FästhålsØ	22 mm
maximalt inskär djup $a_{e \max}$	10,5 mm
Skär-Ø $D_c$	63 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 12045
Skrivsats för vändskär	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219978
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP