

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, Ø D: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218567 100
GTIN	4045197530509
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Fästhåls $\varnothing$	27 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	24,2 mm
Skär- $\varnothing D_c$	100 mm
Passande vändskär	SNHX

totallängd $L_{tot}$	50 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	5
Spänn diameter $d_1$	48 mm
Antal vändskärspaltor	10
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skruvsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219984
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2