

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 14 mm, Ø D: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218568 160
GTIN	4045197530615
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

**Reservdel:**

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Observera:**

**För att få en plan spårbotten bör du använda neutrala och vänster- och högervändskärsplattor, varvid den neutrala plattan monteras på den mittersta plattsättesraden.**

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	5
Passande vändskär	SNHX

Spänn diameter $d_1$	70 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	160 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Fästhåls $\emptyset$	40 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	41,2 mm
Antal vändskärspaltor	15
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1205
Skruvsats för vändskär	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 tum E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219983