

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 8 mm, Ø D: 160mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218565 160 |
| GTIN | 4045197530288 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

Reservdel:

Nr 219978 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Fästhåls \varnothing | 40 mm |
| Skär- $\varnothing D_c$ | 160 mm |
| maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$ | 41,2 mm |
| effektivt antal skär Z_{eff} | 8 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Spänn diameter d_1 | 70 mm |
| totallängd L_{tot} | 50 mm |
| Passande vändskär | SNHX |
| Antal vändskärspaltor | 16 |
| Skaftutförande | med hål |
| Invändig | nej |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| ISO-kod vändskär | SN.. 12045 |
| Skruvsats för vändskär | 219978 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produktslag | Skivfräsar |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219978 |