



## TANGGRIP TAG N-C skärinsatser, IC5400, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,24mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273630 4/0,24
GTIN	7291075213553
Artikelklass	26A

### Beskrivning

#### Utförande:

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Förstahandsval för ISO-P... Medelhöga till höga matningar.

#### Användningsdata:

För av- och instickning.

#### Passar till:

Skärhållare nr 273610 – 273614.

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
hörnradie R	0,24 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
tolerans spårbredd w	0,04 mm

Serie	TANGGRIP-PL
tillverkarens beteckning	TAG N4C IC5400
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	C
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC5400
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning