



## TANGGRIP TAG N-C skärinsatser, IC1030, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,24mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273628 4/0,24 |
| GTIN         | 7291075213027 |
| Artikelklass | 26A           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Förstahandsval för ISO-P... Medelhöga till höga matningar.

**Användningsdata:**

För av- och instickning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 273610 – 273614.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Spårbredd w          | 4 mm           |
| hörnradie R          | 0,24 mm        |
| Matning f            | 0,1 - 0,3 mm/v |
| tolerans spårbredd w | 0,04 mm        |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Serie                                 | TANGGRIP-PL                 |
| tillverkarens beteckning              | TAG N4C IC1030              |
| Antal byten/skär                      | 1                           |
| Skärmaterial                          | VHM                         |
| Vändskärsplattprofil                  | neutral                     |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning    |
| Primäranvändning                      | P                           |
| Skärförhållande                       | krävande intermittent       |
| spån-brytare                          | C                           |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 60 - 180 m/min              |
| Sort                                  | IC1030                      |
| Produktslag                           | Vändskär för sticksvarvning |