

Yale

Hydraulisk domkraft JH, lyftförmåga: 4t



Beställningsdata

Ordernummer	086045 4
GTIN	4025092162739
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Robust konstruktion med stor fotplatta för stadig placering, med tryckbegränsningsmätare. Lättrörlig lyftklack med passning för ventilstyrningen. Teleskopspaken räfflad och utdragbar med gänga. **Får inte användas vågrätt.**

Teknisk beskrivning

minsta höjd	205 mm
lyfthöjd	126 mm
maximal bärförmåga	4 t
Produktslag	Vagnslyft / Maskinlyft