



TANGGRIP TAG N-MF skärinsatser, IC1030, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,25mm



Beställningsdata

Ordernummer	273634 4/0,25
GTIN	7291075325799
Artikelklass	26A

Beskrivning

Utförande:

Spånbrytare med skyddsfas. Universell för ISO-P och ISO-M. För medelhöga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610 – 273614.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
hörnradie R	0,25 mm
Matning f	0,07 - 0,22 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL

tillverkarens beteckning	TAG N4MF IC1030
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	MF
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC1030
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning