



TANGGRIP TAG N-LF skärinsatser, IC1030, Stickbredd med hörnradi R: 2/0,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	273640 2/0,2
GTIN	7291075325621
Artikelklass	26A

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Låga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610 – 273614.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
hörnradi R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,04 mm
Matning f	0,03 - 0,08 mm/v

Serie	TANGGRIP-PL
tillverkarens beteckning	TAG N2LF IC1030
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	LF
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC1030
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning