

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	31,7 mm
totallängd $L_{tot}$	95 mm
Passande vändskär	XNMU090408
Spårhöjd $a_p$	10,8 mm
Hörnfavinkel	90 grad
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
Spänn diameter $d_1$	16 mm
Antal vändskärspaltor	4
Utkragningslängd $L_1$	41 mm

tillverkarens beteckning	ETS D32-11-W20-XN09
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------