

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XNMU090408
Skär-Ø D _c	31,7 mm
Hörnfasvinkel	90 grad
Utkragningslängd L ₁	45 mm
Spårhöjd a _p	13,8 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	2
totallängd L _{tot}	110 mm
Antal vändskärsplattor	4
Spänn diameter d ₁	16 mm
Skaft diameter D _s h ₆	32 mm

tillverkarens beteckning	ETS D32-14-W32-XN09
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------