

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25Smm****Beställningsdata**

Ordernummer	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Hörnfavinkel	90 grad
Skär-Ø D _c	31,7 mm
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Spårhöjd a _p	13,8 mm
Utkragningslängd L ₁	41 mm
Spänn diameter d ₁	16 mm
totallängd L _{tot}	105 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	2
Antal vändskärspattor	4
Passande vändskär	XNMMU090408

tillverkarens beteckning	ETS D32-14-W25-XN09
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------