

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Hörnfasvinkel	90 grad
Utkragningslängd L_1	41 mm
Spänn diameter d_1	16 mm
totallängd L_{tot}	105 mm
Skär-Ø D_c	31,7 mm
Passande vändskär	XNMU090408
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Skaft diameter D_s h6	25 mm
Antal vändskärsplattor	4
Spårhöjd a_p	10,8 mm

tillverkarens beteckning	ETS D32-11-W25-XN09
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------