

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Spårhöjd a_p	9,9 mm
Antal vändskärsplattor	4
Passande vändskär	XNMU090408
Skär-Ø D_c	31,7 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
totallängd L_{tot}	85 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Hörnfasvinkel	90 grad
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Spänn diameter d_1	15,5 mm

tillverkarens beteckning	ETS D32-10-W16-XN09
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------