

**HELIGRIP skärinsatser, IC8250, Stickbredd med hörnradie R: 3/0,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273403 3/0,2
GTIN	7291075028874
Artikelklass	26C

Beskrivning**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f Instickning	0,07 - 0,11 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Spårbredd w	3 mm
hörnradie R	0,2 mm
INSL	15,8 mm

Matning f Svarvning	0,14 - 0,18 mm/v
Matning f Axialstickning	0,08 - 0,2 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,1 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,25 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	1,8 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,25 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 3002Y IC8250
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	45 - 260 m/min
Sort	IC8250
Produktslag	Vändskär för stick svarvning