

**HELIGRIP skärinsatser, IC830, Stickbredd med hörnradie R: 3/0,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273405 3/0,2
GTIN	7291075029017
Artikelklass	26C

**Beskrivning****Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

**Användningsdata:**

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

**Passar till:**

Skärhållare nr 273766 – 273768.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	3 mm
hörnradie R	0,2 mm
Matning f Instickning	0,07 - 0,11 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
INSL	15,8 mm

Matning f Svarvning	0,14 - 0,18 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,1 - 0,2 mm/v
Matning f Axialstickning	0,08 - 0,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,25 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	1,8 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,25 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 3002Y IC830
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för stick svarvning