



HELIGRIP skärinsatser, IC830, Stickbredd med hörnradie R: 3/0,3mm



Beställningsdata

Ordernummer	273405 3/0,3
GTIN	7291075029024
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	0,05 mm
hörnradie R	0,3 mm
Spårbredd w	3 mm
Matning f Instickning	0,07 - 0,11 mm/v
Matning f Svarvning	0,15 - 0,19 mm/v

INSL	15,8 mm
Matning f Plansvarvning	0,1 - 0,2 mm/v
Matning f Axialstickning	0,08 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	1,8 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,25 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 3003Y IC830
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för stickvarvning