



## HELIGRIP skärinsatser, IC830, Stickbredd med hörnradie R: 6/0,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273405 6/0,5
GTIN	7291075029079
Artikelklass	26C

### Beskrivning

**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

**Användningsdata:**

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

**Passar till:**

Skärhållare nr 273766 – 273768.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Matning f Instickning	0,13 - 0,23 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
hörnradie R	0,5 mm
Spårbredd w	6 mm
INSL	19 mm

Matning f Svarvning	0,22 - 0,36 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,15 - 0,4 mm/v
Matning f Axialstickning	0,12 - 0,28 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,6 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	3,6 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,6 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 6005Y IC830
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för stick svarvning