



HELIGRIP skärinsatser, IC830, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,4mm



Beställningsdata

Ordernummer	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	0,05 mm
hörnradie R	0,4 mm
Matning f Instickning	0,09 - 0,15 mm/v
Spårbredd w	4 mm
Matning f Svarvning	0,18 - 0,24 mm/v

INSL	19 mm
Matning f Axialstickning	0,1 - 0,24 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,15 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	2,4 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,5 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 4004Y IC830
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för stickvarvning