




HELIGRIP skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 6/0,8mm



Beställningsdata

Ordernummer	273407 6/0,8
GTIN	7291075028836
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,8 mm
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Spårbredd w	6 mm
Matning f Instickning	0,13 - 0,25 mm/v
Matning f Svarvning	0,24 - 0,42 mm/v
INSL	19 mm

Matning f Plansvarvning	0,15 - 0,4 mm/v
Matning f Axialstickning	0,12 - 0,28 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 3,6 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	3,6 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	1 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 6008Y IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 200 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning