



## HELIGRIP skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 5/0,8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273413 5/0,8
GTIN	7291075484915
Artikelklass	26C

### Beskrivning

**Utförande:**

Optimerad spånformning och spånkontroll.

**Användningsdata:**

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

**Passar till:**

Skärhållare nr 273766 – 273768.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Matning f Instickning	0,11 - 0,21 mm/v
hörnradie R	0,8 mm
Spårbredd w	5 mm
tolerans spårbredd w	0,05 mm
INSL	19 mm
Matning f Svarvning	0,23 - 0,35 mm/v

Skärdjup $a_p$	1 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p\max}$	3 mm
Skärdjup $a_{p\min}$	1 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 5008T IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	D
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning