



HELIGRIP skärinsatser, IC8250, Stickbredd med hörnradie R: 5/0,8mm



Beställningsdata

Ordernummer	273403 5/0,8
GTIN	7291075028942
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	5 mm
hörnradie R	0,8 mm
Matning f Instickning	0,11 - 0,21 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Matning f Svarvning	0,23 - 0,35 mm/v

INSL	19 mm
Matning f Plansvarvning	0,15 - 0,35 mm/v
Matning f Axialstickning	0,12 - 0,24 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	3 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	1 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 5008Y IC8250
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	45 - 260 m/min
Sort	IC8250
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning