

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 10 mm, Ø D: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218566 125
GTIN	4045197530394
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

**Reservdel:**

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP15**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	6
maximalt inskärsdjup $a_{\text{e max}}$	23,7 mm
Passande vändskär	SNHX
total längd $L_{\text{tot}}$	50 mm

Spänn diameter $d_1$	70 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	125 mm
Fästhåls $\emptyset$	40 mm
Antal vändskärspaltor	12
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1205
Skruvsats för vändskär	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219983
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2