



TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,25mm



Beställningsdata

Ordernummer	274222 4/0,25
GTIN	7291075326178
Artikelklass	26A

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202 – 274205.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
hörnradie R	0,25 mm
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Matning f	0,1 - 0,15 mm/v
Serie	TANG-GRIP

tillverkarens beteckning	TNF 4P-IQ IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 150 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning