

**TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 5/0,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274226 5/0,4
GTIN	7291075439106
Artikelklass	26A

Beskrivning**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202 – 274205.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	5 mm
hörnradie R	0,4 mm
Matning f	0,08 - 0,16 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Serie	TANG-GRIP

tillverkarens beteckning	TNF 5GN-IQ IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	GN
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 150 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning