



## TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 6/0,35mm



### Beställningsdata

Ordernummer	274224 6/0,35
GTIN	7291075310610
Artikelklass	26A

### Beskrivning

**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

**Användningsdata:**

För axialstickning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274202 – 274205.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,35 mm
Spårbredd w	6 mm
Matning f	0,12 - 0,2 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Serie	TANG-GRIP

tillverkarens beteckning	TNF 6M-IQ IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 150 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning