


Garant**SNHX 1103 neutral, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	218581 ST1400
GTIN	4045197656353
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasbredd	0,15 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1103
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	2,7 mm
För spårbredd a_p	5 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning