



TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare, vänster, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 150,1-500mm



Beställningsdata

Ordernummer	274205 150,1-500
GTIN	7291075310740
Artikelklass	26D

Beskrivning

Utförande:

Med två plåtsäten.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Serie	TANG-GRIP
totallängd L	150 mm
Stickdjup t_{\max}	35 mm
Spårbredd w	5 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Funktionshöjd h_1	24,8 mm
skafthöjd h_5	32 mm
tillverkarens beteckning	TNFFH 150L-5IQ

Utkragande längd	35 mm
Användning	vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare