



## TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare, vänster, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 90-120mm



### Beställningsdata

Ordernummer	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Artikelklass	26D

### Beskrivning

**Utförande:**

Med två plåtsäten.

**Användningsdata:**

För axialstickning.

**Passar till:**

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

### Teknisk beskrivning

Serie	TANG-GRIP
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	150 mm
Stickdjup $t_{\max}$	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
skafthöjd $h_5$	32 mm
Funktionshöjd $h_1$	24,8 mm
tillverkarens beteckning	TNFFH 90L-3IQ

Utkragande längd	18 mm
Användning	vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare