



IQPRANGRIP PCH-IQ klämhållare, Höger, Skaftdimension / skärstorlek: 25/40mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273576 25/40 |
| GTIN | 7291075317978 |
| Artikelklass | 26D |

Beskrivning

Användningsdata:

Förstahandsval för avstickning upp till diameter 40 mm. Instickning är möjlig.

Passar till:

Skärinsatser nr 273580 – 273581.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|------------------|
| Serie | PENTAIQGRIP |
| CWN-CWX | 3 - 3,2 mm |
| totallängd L | 135 mm |
| HBH | 8 mm |
| Skaftmått | 25 mm |
| WF | 23,7 mm |
| Huvudängd L ₁ | 33,3 mm |
| H | 43,5 mm |
| HBL | 33,6 mm |
| Vändskärsstorlek | 12 mm |
| tillverkarens beteckning | PCHR 25-D40-3-IQ |
| Användning | Höger |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Skärhållare |